



真空发生器 VAD-1/4

产品代号: 9394

传统型 - 不用于新项目

FESTO

通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符，
可以找到最新的替代产品



技术参数

特性	值
额定尺寸, 拉瓦尔喷管	1 mm
装配位置	任意
排放器特性	高度真空
设计结构	T-形
工作压力 MPa	0.15 ... 1 MPa
工作压力	1.5 ... 10 bar 21.75 ... 145 psi
最大真空度	80 %
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-20 ... 80 °C
环境温度	-20 ... 80 °C
安装类型	带通孔
气动连接, 气口 1	G1/4
气动连接, 气口 3	G1/4
真空接口	G1/4
材料信息, 壳体	压铸铝