


转接件

AD-G1/4-1/4NPT-I

产品代号: 9396

FESTO

一头带内螺纹,另一头带外螺纹.



技术参数

特性	值
额定尺寸	7.95 mm
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 10 bar
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 ... 60 °C
最大的紧固扭矩, 气接口 1	11 Nm
最大的紧固扭矩, 气接口 2	12 Nm
额定紧固扭矩	9.05 Nm
额定紧固扭矩的公差	± 20 %
产品重量	24.22 g
气动连接, 气口 1	阳螺纹 G1/4
气动连接, 气口 2	内螺纹 1/4 NPT
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	PVC
材料信息, 壳体	钢, 镀锌