

# 手柄阀 HSO-4/3-1/2-B



产品代号: 9785

FESTO

三位四通阀,带手控,中泄式.

将停止供货,截至日期2006

该型号产品适用于真空(真空连接于3号口).



## 技术参数

特性	值
标准额定流量	3,500 l/min
气动连接, 气口 2	G1 1/2
气动连接, 气口 4	G1 1/2
工作压力	-0.95 ... 10 bar
设计结构	旋转滑阀
额定尺寸	12 mm
环境温度	-20 ... 80 °C
驱动力	26 N
产品重量	1.35 kg
安装类型	带通孔
气动连接, 气口 1	G1 1/2
气动连接, 气口 3	G1 1/2
密封件的材料信息	NBR
外壳的材料信息	压铸铝