


快速排气阀 SEU-1/4-NPT

产品代号: 9799

FESTO

带消声器.

排气噪声是在6 bar压力气体排至大气,离开1米距离条件下测出的.



技术参数

特性	值
阀功能	快排气
气动连接, 气口 1	1/4 NPT
气动连接, 气口 2	1/4 NPT
安装类型	具有螺纹的
标准额定流量, 排气0.6->0.5 MPa (6->5 bar, 87->72.5 psi)	1,100 l/min
标准流量, 排气 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	2,300 l/min
标准额定流量, 加压 0.6->0.5 MPa (6->5 bar, 87->72.5 psi)	960 l/min
工作压力	0.5 ... 10 bar
环境温度	-20 ... 75 °C
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
额定尺寸	7 mm
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-20 ... 75 °C
声压等级	85 dB(A)
材料备注	符合 RoHS