

圆形气缸 DGS-25-50-PPV



产品代号: 9833
将被停止供应的产品

FESTO

两端带可调气动端位缓冲机构

将停止供货的产品，

供货至2016。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

| 特性 | 值 |
|-------------------|---|
| 行程 | 50 mm |
| 活塞直径 | 25 mm |
| 缓冲 | PPV: 两端带可调的气缓冲 |
| 位置检测 | 无 |
| 派生型 | 单端活塞杆 |
| 工作压力 | 1 ... 12 bar |
| 工作模式 | 双作用 |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 环境温度 | -20 ... 80 °C |
| 缓冲长度 | 16 mm |
| 6 bar时的理论作用力，回复行程 | 247 N |
| 6 bar时的理论作用力，进程 | 295 N |
| 气动连接 | G1/8 |