


电磁阀 MCH-3-1/2

订货号: 9981

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	两位三通, 常闭, 单稳态
驱动方式	电控
宽度	52 mm
标准标称流量	3700 l/min
工作气口	G1/2
工作电压	通过电磁线圈, 须另外订购
工作压力	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
结构特点	提动座
复位类型	弹簧复位
防护等级	IP65
公称通径	14 mm
网格尺寸	69 mm
排气功能	带节流选项
密封原理	软密封
安装位置	可选
手控装置	锁定式
先导类型	先导驱动
流向	不可逆
搭接	重叠
b 值	0.3
关闭时间	54 ms
打开时间	22 ms
0 信号的最大正向测试脉冲	2200 μ s
信号为 1 的最大负向测试脉冲	3700 μ s
线圈的特性参数	请参阅电磁线圈, 须另外订购
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-20 °C...60 °C
介质温度	-10 °C...60 °C

特性	值
环境温度	-5 °C...40 °C
产品重量	1115 g
安装方式	要么： 在气路板上 带通孔
气接口，气口 1	G1/2
气接口，气口 2	G1/2
气接口，气口 3	G1/2
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
外壳材料	压铸铝