



桿驅動閥

V/O-3-PK-3

料號: 10747

FESTO

具倒鉤管接頭用於內徑 3mm 型氣管。



技術參數

特性	值
閥功能	3/2 常開/常閉, 單穩態
驅動類型	機械的
標準額定流量	80 l/min
操作壓力	0 ... 8 bar
設計結構	活塞座
額定尺寸	2.5 mm
嚮導類型	直接
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 ... 60 °C
驅動力	17 N
常閉型的驅動力	17 N
常開型的驅動力	24 N
產品重量	20 g
安裝類型	具通孔
氣壓連接, 氣口 1	PK-3
氣壓連接, 氣口 2	PK-3
氣壓連接, 氣口 3	PK-3
Material seals	NBR
Material housing	POM