



油壓緩衝器 DYSR-16-20-Y5

料號: 1138644

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	16
行程	20 mm
緩衝	可調節
裝配位置	任何
位置檢測	無
最大衝擊速度	3 m/s
復位時間短	0.3 s
復位時間長	1 s
操作模式	單動 推的動作
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-10 ... 80 °C
緩衝長度	20 mm
最大制動力	1,600 N
單位行程的最大能量消耗	32 J
每小時的最大能源消耗	100,000 J
最大殘餘能量	0.16 J
復位力	5.4 N
產品重量	200 g
安裝類型	具鎖定螺帽
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material housing	鋼, 鍍鋅
Material piston rod	High alloy steel, hardened