


圓形氣壓缸

EG-12- -


料號: 11647

FESTO

具復位彈簧



代表範例



技術參數

特性	值
行程	1 ... 80 mm
活塞直徑	12 mm
緩衝	無緩衝
位置檢測	無
多樣型	單端活塞桿
操作壓力	2 ... 8 bar
操作模式	單動 推的動作
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
環境溫度	-20 ... 80 °C
6 bar時的理論作用力, 前進行程	68 N
氣壓連接	G1/8