


# 平行組件 EAMM-U-50-D32-40R-78

料號: 1201662

FESTO



## 技術參數

| 特性                       | 值                      |
|--------------------------|------------------------|
| 尺寸                       | 50                     |
| 裝配位置                     | 任何                     |
| 齒輪單位比率                   | 1:1                    |
| 最高速度                     | 6,000 1/min            |
| PWIS conformity          | VDMA24364 zone III     |
| 儲藏溫度                     | -25 ... 60 °C          |
| 相對空氣濕度                   | 0 - 95 %               |
| 防護等級                     | IP40                   |
| 環境溫度                     | -10 ... 60 °C          |
| 質量慣性力矩                   | 12.1 kgmm <sup>2</sup> |
| 無負載時的驅動扭矩                | 0.01 Nm                |
| 可傳遞扭矩                    | 1 Nm                   |
| 產品重量                     | 590 g                  |
| Interface code, actuator | D32B                   |
| Interface code, motor in | 40R                    |
| 材料備註                     | 符合 RoHS                |