



電磁閥

MUH-5/3B-D-3C-VI

料號: 120365

FESTO

用於閩島 VIMP-/VIFB-04.



技術參數

| 特性 | 值 |
|-------------|--------------------------------|
| 閥功能 | 5/3 加壓 |
| 驅動類型 | 電動 |
| 寬度 | 65 mm |
| 標準額定流量 | 3,800 l/min |
| 操作壓力 | -0.9 ... 10 bar |
| 設計結構 | 活塞滑塊 |
| 復位類型 | 機械彈簧 |
| 防護等級 | IP65 |
| 授權 | c UL us - Recognized (OL) |
| 額定尺寸 | 14.5 mm |
| 網柵尺寸 | 72 mm |
| 密封原理 | 軟性 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 符合標準 | ISO 5599-2 |
| 手動控制 | 推力 |
| 嚮導類型 | 由嚮導控制 |
| 嚮導氣源 | 內部的 |
| 流量方向 | 可反向 |
| 可自由交疊 | 是 |
| 切換位置指示器 | 否 |
| 嚮導壓力 | 3 ... 10 bar |
| 關閉時間 | 60 ms |
| 開啟時間 | 16 ms |
| 額定工作電壓 DC | 24 V |
| 容許的電壓波動 | +/- 10 % |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 |
| 介質溫度 | -5 ... 50 °C |
| 嚮導介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 環境溫度 | -5 ... 50 °C |
| 產品重量 | 1,340 g |
| 安裝類型 | 具通孔 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | Sub-base size 03 to ISO 5599-2 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | Sub-base size 03 to ISO 5599-2 |
| 氣壓連接, 氣口 3 | Sub-base size 03 to ISO 5599-2 |
| 氣壓連接, 氣口 4 | Sub-base size 03 to ISO 5599-2 |
| 氣壓連接, 氣口 5 | Sub-base size 03 to ISO 5599-2 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| 密封件的材料訊息 | NBR |
| 材料訊息, 活塞卷軸 | 鋼 |