


限位閥

SVK-3-PK-3

料號: 12146

FESTO

具滾珠驅動器



技術參數

特性	值
閥功能	3/2 常閉, 單穩態
驅動類型	機械的
標準額定流量	50 l/min
操作壓力	-0.9 ... 8 bar
設計結構	球形座
復位類型	機械彈簧
額定尺寸	1.5 mm
密封原理	軟性
裝配位置	任何
嚮導類型	直接
流量方向	不可逆
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
介質溫度	-10 ... 80 °C
環境溫度	-10 ... 80 °C
安裝類型	具通孔
氣壓連接, 氣口 1	PK-3
氣壓連接, 氣口 2	PK-3
氣壓連接, 氣口 3	非管道式