


聯軸器
EAMC-30-32-6-14
料號: 1233256

FESTO



技術參數

特性	值
支架直徑 1	6 mm
支架直徑2	14 mm
尺寸	30
額定長度	32 mm
裝配位置	任何
最高速度	8,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
環境溫度	-25 ... 60 °C
質量慣性力矩	5.87 kgmm ²
可傳遞扭矩	6.5 Nm
產品重量	48 g
材料備註	符合 RoHS