



氣電轉換器

VPE-1/8

料號: 12592

FESTO

用於將真空訊號轉換為電訊號. 具 1n 底板



技術參數

特性	值
授權	CCC
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 低電壓設備指導原則
測量變量	相對壓力
測量方式	氣壓/電子式變換器
壓力測量範圍	-1 ... 0 bar
操作壓力	-0.95 ... 0 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
介質溫度	0 ... 60 °C
環境溫度	0 ... 60 °C
切換元件功能	轉接開關
開啟點	-0.25 bar
關閉點	<= 0.1 bar
最大切換頻率	1 Hz
最小負載電流	100 mA
工作電壓範圍 AC	12 ... 250 V
工作電壓範圍 DC	12 ... 250 V
電氣連接	螺紋介面
電纜長度	1 m
安裝類型	具通孔
裝配位置	任何
氣壓連接	G1/8
外殼的材料訊息	PET POM 鋼
材料訊息, 開關接觸	銀
材料訊息, 電氣連接	黃銅
膜片的材料訊息	CR
防護等級	IP00, IP20 具防護帽