



氣電轉換器 VPE-1/8-SW

料號: 12593

FESTO

用於將真空訊號轉換為電訊號. 具 1n 底板



技術參數

特性	值
符合標準	EN 60947-5-1
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 低電壓設備指導原則
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
測量變量	相對壓力
測量方式	氣壓/電子式變換器
Operating pressure MPa	-0.095 ... 0 MPa
操作壓力	-0.95 ... 0 bar
過載範圍	1 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
介質溫度	0 ... 60 °C
環境溫度	0 ... 60 °C
開關輸出	接觸類型
切換功能	具有固定遲滯的閾值
切換元件功能	轉接開關
開啟點	-0.25 bar
關閉點	<= 0.1 bar
最大切換頻率	1 Hz
最小負載電流	100 mA
工作電壓範圍 AC	12 ... 250 V
工作電壓範圍 DC	12 ... 250 V
使用型錄用於感應負載	AC-14 DC-13
使用型錄用於歐姆負載	AC-12 DC-12
電氣連接	3條連接線
Electrical connection 1, connection technology	開放式終端
電纜長度	0.5 m
Material cable sheath	PVC
安裝類型	在 1n 安裝框架上 選配
裝配位置	任何
氣壓連接	G1/8
產品重量	38 g
Material housing	PA-加強 POM 鋼 VMQ (矽膠)
Material switch contact	銀
Material electrical connection	經過電鍍
Material membrane	CR
設定選項	永久設定
防護等級	IP67
絕緣電壓	2 kV
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
污染程度	3