



扁平氣壓缸

EZH-1,5/6,5-10

料號: 13009

FESTO

抗扭轉



技術參數

| 特性 | 值 |
|---|-------------------------------|
| 行程 | 10 mm |
| 活塞直徑 | 3 mm 等量直徑 |
| 緩衝 | 無緩衝 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 操作模式 | 單動 推的動作 |
| 設計結構 | 活塞 方形活塞桿 |
| 位置檢測 | 無 |
| 防止扭轉/導向 | 方形活塞桿 |
| Operating pressure MPa | 0.3 ... 0.6 MPa |
| 操作壓力 | 3 ... 6 bar |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 環境溫度 | 0 ... 60 °C |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 3.8 N |
| 理論最小彈簧回力 | 1 N |
| 理論最大彈簧回力 | 1.7 N |
| 產品重量 | 4 g |
| 安裝類型 | 具側孔 |
| 氣壓連接 | 倒鉤接頭 PK-3 |
| Material cover | 鋁 |
| Material seals | NBR |
| Material housing | 鋁 |
| Material piston rod | PA-加強 |