

Y型插入接頭 QSY-B-12-10-10

料號: 130963
將停止供貨的產品

FESTO

減少.

Type to be discontinued. Available until 2018. See Support Portal for alternative products.



技術參數

特性	值
尺寸	標準
額定尺寸	6.3 mm
裝配位置	任何
容器尺寸	10
設計結構	推/拉原理
操作壓力的完整溫度範圍	-0.95 ... 10 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
耐腐蝕等級 CRC	1
環境溫度	-10 ... 60 °C
授權	Germanischer Lloyd
產品重量	30 g
輸出數量	2
輸送管線的數量	1
氣壓連接, 氣口 1	For tubing outside diameter 12 mm
氣壓連接, 氣口 2	用於10mm 外徑的氣管
釋放環的顏色	藍色
材料備註	符合 RoHS
外殼的材料訊息	PBT
釋放環的材料訊息	POM
氣管密封的材料訊息	NBR
軟管夾緊段的材料訊息	高合金鋼, 耐腐蝕