

# Y型插入接頭 NPQP-Y-R12-Q12

料號: 132470

FESTO

此型號將被停用至2013



## 技術參數

特性	值
尺寸	標準
額定尺寸	6.2 mm
設計結構	推/拉原理
溫度取決於操作壓力	-0.95 ... 10 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
耐腐蝕等級 CRC	4
環境溫度	-20 ... 60 °C
產品重量	30 g
氣壓連接, 氣口 1	R1/2
氣壓連接, 氣口 2	用於12mm 外徑的氣管
材料備註	含有 PWIS 符合 RoHS
外殼的材料訊息	PP
軟管夾緊段的材料訊息	高合金鋼, 耐腐蝕