



吸盤完整

VAS-15-1/8-PUR-B

料號: 1396087

FESTO

Sealing ring is included in the scope of delivery.



技術參數

特性	值
吸盤高度補償	1.2 mm
額定尺寸	3 mm
吸盤直徑	15 mm
吸盤容積	0.228 cm ³
有效吸氣直徑	12.4 mm
連接的位置	於頂部
裝配位置	任何
吸盤外型	扁圓形
Operating pressure MPa	-0.095 ... 0 MPa
操作壓力	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-0.07 MPa
額定操作壓力	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
操作介質	大氣基於 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
環境溫度	-20 ... 60 °C
在額定操作壓力的保持力	8.5 N
產品重量	11 g
安裝類型	藉由真空接口
真空連接	G1/8
顏色	藍色
肖氏硬度	60 +/- 5
Material of threaded plug	黃銅
材料備註	符合 RoHS
Material suction cup	PUR