


吸盤完整

VAS-30-1/8-PUR-B

料號: 1396090

FESTO

Sealing ring is included in the scope of delivery.



技術參數

| 特性 | 值 |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 吸盤高度補償 | 1.9 mm |
| 額定尺寸 | 3 mm |
| 吸盤直徑 | 30 mm |
| 吸盤容積 | 1.29 cm ³ |
| 有效吸氣直徑 | 24.8 mm |
| 連接的位置 | 於頂部 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 吸盤外型 | 扁圓形 |
| Operating pressure MPa | -0.095 ... 0 MPa |
| 操作壓力 | -0.95 ... 0 bar |
| Operating pressure | -13.775 ... 0 psi |
| Nominal operating pressure | -0.07 MPa |
| 額定操作壓力 | -0.7 bar |
| Nominal operating pressure (psi) | -10.15 psi |
| 操作介質 | 大氣基於 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| 環境溫度 | -20 ... 60 °C |
| 在額定操作壓力的保持力 | 34 N |
| 產品重量 | 12 g |
| 安裝類型 | 藉由真空接口 |
| 真空連接 | G1/8 |
| 顏色 | 藍色 |
| 肖氏硬度 | 60 +/- 5 |
| Material of threaded plug | 黃銅 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material suction cup | PUR |