


氣路板底座 NAV-1/4-NPT-1C

料號: 13998

FESTO

氣孔型式符合 DIN ISO 5599/1 標準, 用於氣路板安裝, 底部接口



技術參數

特性	值
寬度	110 mm
操作壓力	16 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
底座的安裝方法	具通孔
嚮導氣口12	NPT1/8-27
嚮導氣口14	NPT1/8-27
氣壓連接, 氣口 2	NPT1/4-18
氣壓連接, 氣口 4	NPT1/4-18