



# 電磁閥

## MFHE-3-1/4-B

料號: 14329

FESTO

延遲壓力形成的開關閥, 具手動控制  
電磁線圈和插頭插座未包括在內



### 技術參數

特性	值
設計結構	提動閥座
流量方向	不可逆
密封原理	軟性
排氣功能	不可節流
復位類型	機械彈簧
嚮導類型	直接
閥功能	3/2 常閉, 單穩態
操作壓力	2 ... 10 bar
標準額定流量	1,200 l/min
關閉時間	80 ms
開啟時間	12 ms
材料備註	符合 RoHS
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-5 ... 40 °C
安裝類型	具通孔
氣壓連接, 氣口 1	G1/4
氣壓連接, 氣口 2	G1/4
氣壓連接, 氣口 3	G1/4
額定尺寸	8 mm