


聯軸器

EAMC-B-19-24-6-10

料號: 1450210

FESTO



技術參數

特性	值
支架直徑 1	6 mm
支架直徑2	10 mm
尺寸	19
額定長度	24 mm
裝配位置	任何
最高速度	8,000 1/min
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
環境溫度	-25 ... 60 °C
質量慣性力矩	0.47 kgmm ²
可傳遞扭矩	1.5 Nm
產品重量	12 g
材料備註	符合 RoHS