


# 直線驅動器

## DDLI-40- -

料號: 1463452

FESTO



代表範例

## 技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置。

| 特性   | 值  |
|--|--|
| 行程   | 100 ... 2,000 mm                                       |
| 活塞直徑   | 40 mm  |
| 緩衝   | P: 兩端具彈性緩衝環/板  |
| 裝配位置   | 任何   |
| 位置檢測   | 具整合的位移編碼器  |
| Operating pressure MPa                                   | 0.2 ... 0.8 MPa  |
| 操作壓力   | 2 ... 8 bar  |
| Operating pressure                                       | 29 ... 116 psi   |
| 操作模式   | 雙動   |
| 授權   | RCM Mark   |
| CE 符號 (參見符合的標準)  | 根據 EU-EMV 指導原則<br>in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity)             | To UK instructions for EMC<br>To UK RoHS instructions  |
| 操作介質   | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [6:4:4]                          |
| 注意: 操作和嚮導介質  | 潤滑操作不可行  |
| 耐腐蝕等級 CRC  | 1 - Low corrosion stress                               |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B2-L   |
| 環境溫度   | -10 ... 60 °C  |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 754 N  |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance    | 754 N  |
| 安裝類型   | 具配件  |
| 氣壓連接   | G1/4   |
| Material cover   | 鍛造鋁合金  |
| Material seals   | NBR<br>TPE-U(PU)                                       |