


倍力氣壓缸

DNUT-63- -PPV-A-S6

產品代號: 14710

FESTO

兩端位具氣壓可調緩衝機構
將停止供貨, 截至日期2008



代表範例



技術參數

特性	值
行程	1 ... 300 mm
活塞直徑	63 mm
基於標準	ISO 6431
緩衝	PPV: 兩端具可調的氣緩衝
裝配位置	任何
工作模式	雙作用
活塞桿末端	陽螺紋
設計結構	活塞 活塞桿
位置檢測	用於近接式感測器
多樣型	耐熱密封型, 溫度達 150°C
工作壓力	0.5 ... 8 bar
工作介質	過濾壓縮空氣
耐腐蝕等級 CRC	2
環境溫度	-10 ... 150 °C
緩衝長度	23 mm
6 bar時的理論作用力, 回復行程	3,202 N
6 bar時的理論作用力, 進程	3,522 N
安裝類型	具附件
氣壓連接	G3/8
蓋子的材料訊息	壓鑄鋁
密封件的材料訊息	FPM
外殼的材料訊息	鍛造鋁合金
活塞桿的材料訊息	高合金鋼