


# 電磁閥

## VZWD-L-M22C-M-G18-20-V-3AP4-15

料號: 1491983

FESTO

Directly actuated, G1/8" connection.



### 技術參數

| 特性                          | 值  |
|-----------------------------|--|
| 設計結構                        | 直接驅動提動閥  |
| 驅動類型                        | 電動   |
| 密封原理                        | 軟性   |
| 裝配位置                        | 任何   |
| 安裝類型                        | 線路安裝   |
| 製程閥的連接                      | G1/8   |
| 電氣連接                        | Plug pattern type A to EN 175301-803<br>插頭<br>符合 EN 175301-803 標準<br>方塊形結構 |
| 額定尺寸                        | 2 mm   |
| 閥功能                         | 2/2 常閉, 單穩態  |
| 手動控制                        | 無  |
| 流量方向                        | 不可逆  |
| 介質                          | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性氣體<br>礦物油<br>水<br>中性液體<br>應其他介質需求       |
| 製程閥的額定壓力                    | 50   |
| Differential pressure (MPa) | 0 MPa  |
| 壓差                          | 0 bar  |
| Differential pressure (psi) | 0 psi  |
| 線圈的特性參數                     | 230 V AC: 50/60 Hz, pick-up power 10.5 VA, holding power 7.6 VA            |
| 絕緣等級                        | F  |
| 容許的電壓波動                     | +/- 10 %   |
| 循環功率                        | 100 %  |
| 復位類型                        | 機械彈簧   |
| 嚮導類型                        | 直接   |
| Pressure of medium          | 0 ... 1.5 MPa  |
| 操作壓力                        | 0 ... 15 bar   |
| Pressure of medium psi      | 0 ... 217.5 psi  |
| 最大粘度                        | 22 mm <sup>2</sup> /s  |
| 介質溫度                        | -10 ... 80 °C  |
| 環境溫度                        | -10 ... 35 °C  |
| 洩漏率符合 EN 12266-1            | A  |
| 流量 Kv                       | 0.13 m <sup>3</sup> /h   |
| 標準額定流量                      | 140 l/min  |
| 開啟時間                        | 25 ms  |
| 關閉時間                        | 10 ms  |
| 材料備註                        | 符合 RoHS  |
| PWIS conformity             | VDMA24364 zone III   |
| Material housing            | 黃銅   |

| 特性   | 值   |
|--|---|
| 外殼的材料編號                                      | CW614N                                      |
| Material seals                               | FPM   |
| 產品重量   | 300 g                                       |
| CE 符號 (參見符合的標準)                              | 根據 EU 低電壓設備指導原則                             |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment |
| 防護等級   | IP65  |
| 耐腐蝕等級 CRC                                    | 1 - Low corrosion stress                    |