


# 累加計數器

## PZA-A-B

料號: 14992

FESTO



### 技術參數

特性	值
設計結構	具氣壓驅動器的機械式順序計數器
復位類型	按鈕或氣壓訊號
顯示	6 位置
釋放壓力, 驅動單元	0,2 ± 0,1 bar
釋放壓力, 回復	0,15 ± 0,1 bar
反應壓力, 驅動單元	0,6 ± 0,2 bar
反應壓力, 回復	0,6 ± 0,2 bar
操作壓力	2 ... 8 bar
最小復位壓力	2 bar
最小脈衝長度, 驅動單元	10 ms
最小脈衝長度, 回復	180 ms
最小停頓週期, 驅動單元	15 ms
最小停頓週期, 回復	50 ms
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作不可行
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	155 g
安裝類型	具通孔
氣壓連接	M5
Material housing	ABS