

旋轉驅動器


DRQ-63- -180-PPV-A

料號: 150249
將停止供貨的產品


FESTO

用於近接式感測, 具可調終端緩衝和傳動間隙補償。
多樣型, 擺動角度91到179度之間可選

Type to be discontinued. Available until 2017. See Support Portal for alternative products.



代表範例



技術參數

特性	值
尺寸	63
緩衝角度	65 deg
擺動角度	180 deg
端點位置公差	4 deg
緩衝	PPV: 兩端具可調的氣緩衝
裝配位置	任何
設計結構	齒輪齒條機構
位置檢測	用於近接感測器
操作壓力	2.5 ... 10 bar
6 bar時的最大擺動頻率	1.1 Hz
操作模式	雙動
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
環境溫度	-10 ... 60 °C
理論扭矩在 6 bar	37 Nm
容許的質量慣性矩	0.04 kgm ²
產品重量	9,500 g
安裝類型	具內 (母) 螺紋
氣壓連接	G3/8
驅動軸的材料訊息	外殼-硬化鋼
密封件的材料訊息	TPE-U(PU)