


# 編程電纜

## KDI-SB202-BU9

料號: 150268

FESTO

Festo標準, 串接口電纜, 從一個閩島到Checkbox



### 技術參數

特性	值
容許的電纜直徑	4.5 ... 6.5 mm
裝配位置	任何
工作電壓範圍 AC	<= 300 V
Ambient temperature with flexible cable installation	-10 ... 80 °C
環境溫度	-30 ... 80 °C
產品重量	181 g
電氣連接 1	Straight socket, M12, 4-pin
電氣連接 2	Straight socket, Sub-D, 9-pin
電纜結構	4x0,14
電纜長度	5 m
安裝類型	夾子 具套筒螺帽
鎖緊螺帽的材料訊息	黃銅 鍍鎳
外殼的材料訊息	PBT
電纜護套的材料訊息	PUR
壓接連接件的材料訊息	銅合金 鍍金