


# 拉桿式氣壓缸 DNG-4"- -PPV-A

料號: 150275

FESTO

基於ISO 15552, NF E 49 003.1和UNI 10 290標準, 用於近接式感測,  
兩端採用可調終點緩衝.

該產品只可從Festo美國訂購



## 技術參數

| 特性                 | 值   |
|--------------------|---|
| 行程                 | 1 ... 2,000 mm  |
| 活塞直徑               | 4"  |
| 基於標準               | ISO 15552 (之前包括VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| 緩衝                 | PPV: 兩端具可調的氣緩衝  |
| 活塞桿末端              | 外螺紋   |
| 操作壓力               | 0.6 ... 12 bar  |
| 操作模式               | 雙動  |
| 操作介質               | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                 |
| 注意: 操作和嚮導介質        | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)  |
| 環境溫度               | -20 ... 80 °C   |
| 緩衝長度               | 36 mm   |
| 6 bar時的理論作用力, 回復行程 | 4,418 N   |
| 6 bar時的理論作用力, 前進行程 | 4,712 N   |
| 氣壓連接               | NPT1/2-14   |