


# 單向節流閥 GRLA-1/8-RS-B

料號: 151169

FESTO

具有凸緣螺絲和鎖緊螺帽



## 技術參數

| 特性   | 值                             |
|--|-------------------------------|
| 閥功能  | 單向節流閥功能, 用於排氣                 |
| 氣壓連接, 氣口 1   | G1/8                          |
| 氣壓連接, 氣口 2   | G1/8                          |
| 可調元件   | 凸緣螺絲                          |
| 安裝類型   | 具螺紋的                          |
| 節流方向上的標準額定流量   | 340 l/min                     |
| 逆止方向上的標準額定流量   | 260 ... 420 l/min             |
| 環境溫度   | -10 ... 60 °C                 |
| Maritime classification  | see certificate               |
| 裝配位置   | 任何                            |
| 操作壓力的完整溫度範圍  | 0.3 ... 10 bar                |
| Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)  | 615 l/min                     |
| Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 470 ... 760 l/min             |
| 操作介質   | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質  | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)            |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L             |
| 介質溫度   | -10 ... 60 °C                 |
| 最大緊固扭矩   | 6 Nm                          |
| 產品重量   | 30 g                          |
| Material of threaded plug  | 鍛造鋁合金                         |
| 材料備註   | 符合 RoHS                       |
| Material seals   | NBR                           |
| Material adjusting screw   | 黃銅                            |
| Material swivel fitting  | 牙鑄鋅                           |