


單向節流閥 GRLA-3/4-B

料號: 151180

FESTO



技術參數

特性	值
閥功能	單向節流閥功能, 用於排氣
氣壓連接, 氣口 1	G3/4
氣壓連接, 氣口 2	G3/4
可調元件	開槽頭螺絲
安裝類型	具螺紋的
節流方向上的標準額定流量	4,320 l/min
逆止方向上的標準額定流量	3220 ... 4320 l/min
環境溫度	-10 ... 60 °C
Maritime classification	see certificate
裝配位置	任何
操作壓力的完整溫度範圍	0.3 ... 10 bar
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	7,300 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	5440 ... 7300 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 ... 60 °C
最大緊固扭矩	60 Nm
產品重量	377 g
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material hollow bolt	鍛造鋁合金
Material adjusting screw	黃銅
Material nut	鍛造鋁合金
Material swivel fitting	牙鑄鋅