


發光密封件 MV-LD-230

料號: 151716

FESTO

用於MV-閥



技術參數

特性	值
切換位置指示器	LED
安裝類型	通過M3中心螺絲安裝在電磁閥上
產品重量	1.6 g
電氣連接	矩形結構, MSV 符合DIN EN 175301-803標準 B型設計
額定工作電壓, AC	230 V
浪湧強度	2.5 kV
保護性接地	已可供應
額定功率, 發光密封	0.33 W
容許的電壓波動	+/- 10 %
防護等級	IP65
環境溫度	-25 ... 85 °C
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 低電壓設備指導原則
污染程度	3
外殼的材料訊息	TPE-U(PU)