


# 聯軸器插座 KDMS6-1/2-A

料號: 151778

FESTO

自封閉型, 用於安全連接, 符合ISO 4414標準



## 技術參數

特性	值
額定尺寸	13 mm
壓力錶	光學
操作壓力的完整溫度範圍	-0.95 ... 12 bar
標準額定流量	1,935 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
耐腐蝕等級 CRC	1
環境溫度	-10 ... 60 °C
額定鎖緊扭矩	32.5 Nm
額定擰緊扭矩公差	± 20 %
產品重量	175 g
氣壓連接, 氣口 1	外螺紋 G1/2