



# 夾緊模組 EV-10/30-3

料號: 151993

FESTO

具復位功能



## 技術參數

特性	值
行程	3 mm
夾緊面	10x30
裝配位置	任何
操作模式	單動
操作壓力	$\leq 6$ bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5
環境溫度	-20 ... 40 °C
產品重量	20 g
安裝類型	具通孔
氣壓連接	M3
Material housing	壓鑄鋁
Material membrane	TPE-U(PU)