


波紋吸盤

VASB-125-3/8-PUR

產品代號: 152610

FESTO

具密封圈 OL.



技術參數

特性	值
額定尺寸	7 mm
吸盤直徑	125 mm
有效的吸氣直徑	105 mm
設計結構	真空接口位於頂部 圓形, 1.5 層盤旋褶皺
工作介質	大氣
環境溫度	-20 ... 60 °C
70%真空時的起步阻力	606 N
安裝螺紋	G3/8
吸盤安裝件	G3/8
真空接口	G3/8
肖氏硬度	62
凸緣螺絲的材料訊息	鍛造鋁合金
吸盤的材料訊息	TPE-U(PU)