



真空開關 VPEV-W-S-LED-GH

料號: 152617

FESTO

安裝於 G- 或 H- 導軌上。



技術參數

| 特性 | 值 |
|--|--|
| 授權 | RCM Mark |
| CE 符號 (參見符合的標準) | 根據 EU-EMV 指導原則 in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| 測量變量 | 相對壓力 |
| 測量方式 | 氣壓/電子式變換器 |
| 壓力測量範圍 | -0.8 ... -0.25 bar |
| 操作壓力 | -1 ... 0 bar |
| 過載範圍 | 8 bar |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 介質溫度 | 0 ... 60 °C |
| 環境溫度 | 0 ... 60 °C |
| 切換元件功能 | 轉接開關 |
| 滯後 | 0.08 ... 0.25 bar |
| 最大切換頻率 | 3 Hz |
| 最大輸出電流 | 2,500 mA |
| 工作電壓範圍 DC | 10 ... 30 V |
| 電氣連接 | 4-pin M8x1 插頭 |
| 安裝類型 | 具通孔 具頂部導軌 選配 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 氣壓連接 | M5 |
| 產品重量 | 56 g |
| Material housing | PA PET POM |
| Material membrane | NBR |
| 工作狀態顯示 | 黃色 LED |
| 臨界值設定範圍 | -0.8 ... -0.25 bar |
| 防護等級 | IP65 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |