

調壓閥



LRMA-1/8-QS-8

料號: 153493
將停止供貨的產品

具壓力錶

Type to be discontinued. Available until 2021. See Support Portal for alternative products.

FESTO



技術參數

特性	值
控制器功能	輸出壓力恆定 具第二排氣通道
氣壓連接, 氣口 1	G1/8
氣壓連接, 氣口 2	QS-8
安裝類型	具通孔
標準額定流量	87 l/min
輸入壓力 1	0 ... 9 bar
環境溫度	0 ... 60 °C
Material housing	PBT-加強
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
驅動器鎖	凸緣螺絲具鎖緊螺帽
裝配位置	任何
設計結構	直控式活塞調壓閥 具環路氣源系統
壓力錶	具壓力錶
壓力控制範圍	1 ... 8 bar
產品重量	83.5 g
Material of threaded plug	黃銅 鍍鎳
Material of threaded seal	PTFE