


壓差調壓閥

LRL-3/8-QS-10

料號: 153519

FESTO

不具壓力錶，具外螺紋和QS 插頭連接件。



技術參數

特性	值
控制器功能	壓差, 恆定 具回流
氣壓連接, 氣口 1	G3/8
氣壓連接, 氣口 2	QS-10
安裝類型	具螺紋的
打開時的額定流量	476 l/min
壓力控制範圍	2 ... 6 bar
氣源壓力 1 MPa	0 ... 0.9 MPa
輸入壓力 1	0 ... 9 bar
氣源壓力 1 psi	0 ... 130.5 psi
環境溫度	0 ... 60 °C
Material housing	PBT-加強
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
驅動器鎖	凸緣螺絲具鎖緊螺帽
裝配位置	任何
設計結構	直控式活塞調壓閥 具環路氣源系統
關閉時的額定流量	423 l/min
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
產品重量	74 g
Material of threaded plug	鍍鎳黃銅
材料備註	符合 RoHS
Material of threaded seal	PTFE