


# L型快插式螺紋接頭

## QSRL-1/4-1/4-U

料號: 153967

FESTO

360°可旋轉，具球軸承，外螺紋，採用外六角形式。



### 技術參數

| 特性  | 值                            |
|---|------------------------------|
| 尺寸  | 標準                           |
| 柱頭螺柱上的密封件類型                                     | 外表層                          |
| 裝配位置  | 任何                           |
| 設計  | L-shape                      |
| 容器尺寸  | 1                            |
| 設計結構  | 推/拉原理                        |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1 MPa             |
| 操作壓力的完整溫度範圍                                     | -0.95 ... 10 bar             |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 145 psi          |
| Maritime classification                         | see certificate              |
| 操作介質  | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7::-] |
| 注意: 操作和嚮導介質                                     | 潤滑操作可行                       |
| 耐腐蝕等級 CRC                                       | 1 - Low corrosion stress     |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L            |
| 環境溫度  | -10 ... 60 °C                |
| 最大緊固扭矩  | 14 Nm                        |
| 安裝類型  | External hexagon 9/16        |
| 氣壓連接, 氣口 1                                      | Male thread 1/4 NPT          |
| 氣壓連接, 氣口 2                                      | 用於1/4" 外徑的氣管                 |
| Ambient temperature Fahrenheit                  | 14 ... 140 °F                |
| 釋放環的顏色  | 灰色                           |
| 材料備註  | 符合 RoHS                      |
| Material housing                                | PBT                          |
| Material release ring                           | POM                          |
| Material of tubing seal                         | NBR                          |
| Material of tube retaining claw                 | 高合金鋼, 耐腐蝕                    |