

倒鉤接頭 N-1/2-P-13-MS

料號: 15636

FESTO

黃銅結構



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------|------------------------------------|
| 額定尺寸 | 11 mm |
| 柱頭螺栓上的密封件類型 | 密封圈 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 設計 | 直式結構 |
| 容器尺寸 | 1 |
| 操作壓力的完整溫度範圍 | -0.95 ... 16 bar |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:--] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 最大緊固扭矩 | 18 Nm |
| 產品重量 | 45 g |
| 氣壓連接, 氣口 1 | 外螺紋 G1/2 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | For tubing internal diameter 13 mm |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material housing | 黃銅 |