



旋轉驅動器 DRRD-16-180-FH-PA

料號: 1577238

★ Kernprogramm

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	16
緩衝角度	36 deg
兩側擺動角度的設定範圍	+10 /-100 deg
擺動角度	180 deg
緩衝	P: 兩端具彈性緩衝環/板
裝配位置	任何
設計結構	齒輪齒條機構
位置檢測	用於近接感測器
Operating pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
操作壓力	3 ... 8 bar
操作模式	雙動
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
環境溫度	-10 ... 60 °C
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	1.59 Nm
容許的質量慣性矩	0.0175 kgm ²
產品重量	640 g
安裝類型	具通孔 具內 (母) 螺紋 選配
氣壓連接	M5
材料備註	符合 RoHS
Material of drive shaft	熱處理鋼
Material cover	鍛造鋁合金 電鍍
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	鍛造鋁合金 光滑處理