


# 精巧型氣壓缸

## DMM-32-25-P-A

料號: 158549

FESTO

用於近接感測，終點位置具彈性緩衝環，多種安裝方式。



### 技術參數

| 特性                  | 值                             |
|---------------------|-------------------------------|
| 行程                  | 25 mm                         |
| 活塞直徑                | 32 mm                         |
| 緩衝                  | P: 兩端具彈性緩衝環/板                 |
| 裝配位置                | 任何                            |
| 操作模式                | 雙動                            |
| 設計結構                | 活塞<br>活塞桿<br>型材缸筒             |
| 位置檢測                | 用於近接感測器                       |
| 多樣型                 | 單端活塞桿                         |
| 操作壓力                | 0.6 ... 10 bar                |
| 操作介質                | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質         | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)            |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 2 - Moderate corrosion stress |
| 環境溫度                | -20 ... 80 °C                 |
| 驅動器安裝時的緊固扭矩         | 9 Nm +10 %                    |
| 6 bar時的理論作用力        | 483 N                         |
| 6 bar時的理論作用力, 回復行程  | 415 N                         |
| 6 bar時的理論作用力, 前進行程  | 483 N                         |
| 安裝類型                | 選配<br>具通孔<br>具內 (母) 螺紋        |
| 氣壓連接                | G1/8                          |
| Material cover      | 黃銅                            |
| Material seals      | TPE-U(PU)                     |
| Material housing    | 鍛造鋁合金<br>電鍍                   |
| Material piston rod | 高合金鋼, 耐腐蝕                     |