



圓形氣壓缸 EG-6-25-PK-3

料號: 15895

FESTO

Micro 型氣壓元件



技術參數

特性	值
行程	25 mm
活塞直徑	6 mm
緩衝	At one end Not adjustable
裝配位置	任何
設計結構	活塞 活塞桿 氣壓缸缸筒
位置檢測	無
多樣型	單端活塞桿
操作壓力	3 ... 7 bar
操作模式	單動 推的動作
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:::]
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	5 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	11.8 N
理論最小彈簧回力	2.5 N
理論最大彈簧回力	5.2 N
產品重量	24 g
安裝類型	具鎖定螺帽
氣壓連接	PK-3
材料備註	符合 RoHS
Material cover	高合金鋼
Material seals	NBR
Material piston rod	高合金鋼, 耐腐蝕
Material cylinder barrel	高合金鋼, 耐腐蝕