


連接電纜 KMP1-02-II-4-X

料號: 158988
將停止供貨的產品

可提供的電纜長度為 1 到 99 m

Type to be discontinued. Available until 2017. See Support Portal for alternative products.

FESTO



代表範例

技術參數

特性	值
裝配置置	任何
工作電壓範圍 AC	<= 300 V
工作電壓範圍 DC	<= 250 V
容許的電流負載	4 A
防護等級	IP65
Ambient temperature with flexible cable installation	5 ... 70 °C
環境溫度	-30 ... 70 °C
電氣連接	25-pin 插頭插座
電纜結構	25 x 0,75 mm ²
電纜直徑	13 mm
安裝類型	具夾緊具
外殼的材料訊息	壓鑄輕型合金
電纜護套的材料訊息	PE
壓接連接件的材料訊息	鍍銀 銅合金