


儲氣罐

CRVZS-0.75

料號: 160235

FESTO



技術參數

特性	值
容量	0,75 l
裝配位置	任何
符合標準	AD 2000 參考頁
Operating pressure MPa	-0.095 ... 1.6 MPa
操作壓力	-0.95 ... 16 bar
Operating pressure	-13.78 ... 232 psi
授權	CRN TÜV
認證核發部門	TSSACRN0H17477.5C
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4] 氮
耐腐蝕等級 CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
介質溫度	-10 ... 100 °C
環境溫度	-10 ... 100 °C
最大緊固扭矩, 連接螺紋	23 Nm
產品重量	736 g
安裝類型	固定夾
氣壓連接	G1/4
材料備註	符合 RoHS
Material of air reservoir	高合金鋼, 耐腐蝕
Material fixing clips	高合金鋼, 耐腐蝕