



精巧型氣壓缸

AEVULQZ-2 1/2"- -P-A

產品代號: 160664

FESTO

近接式感測, 通過方形活塞桿防轉. 活塞桿端頭具內螺紋
 該產品只可從Festo USA定購
 將停產的產品, 供貨至 2011.



技術參數

| 特性 | 值 |
|-------------------|------------------|
| 行程 | 0.2 ... 1 " |
| 活塞直徑 | 2 1/2" |
| 緩衝 | P: 兩端具彈性緩衝環/板 |
| 操作模式 | 單作用 拉的動作 |
| 活塞桿末端 | 陰螺紋 |
| 防止扭轉/導向 | 方形活塞桿 |
| 工作壓力 | 11.6 ... 145 Psi |
| 工作介質 | 過濾壓縮空氣 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 |
| 環境溫度 | -4 ... 176 °F |
| 6 bar時的理論作用力, 進程 | 1,679 N |
| 0 mm行程時的移動質量 | 134 g |
| 每10 mm 行程所增加的重量 | 16 g |
| 每 10 mm 行程的附加質量系數 | 23 g |
| 氣壓連接 | NPT1/8-27 |
| 工作壓力 [psi] | 11.6 ... 145 psi |
| 蓋子的材料訊息 | 鍛造鋁合金 |
| 動態密封的材料訊息 | TPE-U(PU) NBR |
| 活塞桿的材料訊息 | 高合金鋼 |
| 氣壓缸缸筒的材料訊息 | 鍛造鋁合金 |