


# 精巧型氣壓缸

## AEVULQZ-2 1/2"- -A-P-A

產品代號: 160673

FESTO

近接式感測, 通過方形活塞桿防轉. 活塞桿端頭具外螺紋  
 供貨時包括活塞桿上的螺帽。  
 該產品只可從Festo USA定購  
 將停產的產品, 供貨至 2011.



代表範例

### 技術參數

特性	值
行程	0.2 ... 1 "
活塞直徑	2 1/2"
緩衝	P: 兩端具彈性緩衝環/板
操作模式	單作用 拉的動作
活塞桿末端	陽螺紋
防止扭轉/導向	方形活塞桿
工作壓力	11.6 ... 145 Psi
工作介質	過濾壓縮空氣
耐腐蝕等級 CRC	2
環境溫度	-4 ... 176 °F
6 bar時的理論作用力, 進程	1,679 N
0 mm行程時的移動質量	134 g
每10 mm 行程所增加的重量	16 g
每 10 mm 行程的附加質量系數	107 g
氣壓連接	NPT1/8-27
工作壓力 [psi]	11.6 ... 145 psi
蓋子的材料訊息	鍛造鋁合金
動態密封的材料訊息	TPE-U(PU) NBR
活塞桿的材料訊息	高合金鋼
氣壓缸缸筒的材料訊息	鍛造鋁合金