


壓力測量轉換器

PENV-A-W-12-LCD-RB

產品代號: 161056

FESTO



技術參數

特性	值
模擬量輸出	0 - 10 V 4 - 20 mA
電連接	11針 插頭
防護等級	IP65
氣動連接	G1/8
裝配位置	任何
短路強度	是
測定變量	相對壓力
測量方式	壓阻式壓力傳感器，帶顯示
臨界值的範圍	0.2 ... 12 bar
滯後的調節範圍 [bar]	0.02 ... 9 bar
工作電壓範圍 DC	15 ... 30 V
最大輸出電流	5,000 mA
開關輸出	PNP
工作介質	過濾壓縮空氣，過濾精度 40 此
CE-Zeichen (siehe Konformitätsklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
介質溫度	0 ... 50 °C
環境溫度	0 ... 50 °C
產品重量	270 g
壓力測量範圍	0 ... 12 bar
精確度, FS	1 %
安裝類型	可選 帶通孔 帶高帽式導軌
材料備注	含有PWIS 物質
外殼的材料信息	PC