


扁平氣壓缸

DZF-40- -A-P-A-S6

料號: 161277

FESTO

非旋轉型，用於位置感測，終點具彈性緩衝環，多種安裝選項，具或不具其它的安裝元件。



技術參數

| 特性 | 值 |
|--|-------------------------------|
| 行程 | 1 ... 320 mm |
| 活塞直徑 | 40 mm 等量直徑 |
| 活塞桿的最大角度偏移 +/- | 0.6 deg |
| 緩衝 | P: 兩端具彈性緩衝環/板 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 操作模式 | 雙動 |
| 設計結構 | 活塞 活塞桿 |
| 位置檢測 | 用於近接感測器 |
| 多樣型 | 耐高溫密封, 可承受的最高溫度 120°C |
| 防止扭轉/導向 | 橢圓形活塞 |
| Operating pressure MPa | 0.1 ... 1 MPa |
| 操作壓力 | 1 ... 10 bar |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 環境溫度 | 0 ... 120 °C |
| 防旋轉的最大扭矩 | 1 Nm |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 633 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 754 N |
| 0 mm行程時的運動質量 | 120 g |
| 每 10 mm 行程的附加質量係數 | 16 g |
| 每 10 mm 行程所增加的重量 | 40 g |
| 0 mm行程時的基本重量 | 480 g |
| 安裝類型 | 具內 (母) 螺紋 具配件 選配 |
| 氣壓連接 | G1/8 |
| Material cover | 鍛造鋁合金 |
| Material seals | FPM |
| Material housing | 鋁 光滑處理 |
| Material piston rod | 高合金鋼 |